Produktdatenblatt
Eigenschaften

48212
MCH Motorantrieb 200/240V AC für den MasterPact NW in Festeinbau



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	Getriebemotor MCH
Produkt- oder Komponententyp	Getriebemotormechanismus MCH
Geräteanwendung	Automatische Federspannung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MasterPact NW Leistungsschalter
Steuerungstyp	Motormechanismus
[Uc] Steuerkreisspannung	200 - 240 V AC 50/60 Hz
Montageart des Leistungsschalters	Fixiert

Zusatzmerkmale

Max. Ladezeit	4 s
Max. Leistungsaufnahme in VA	180 VA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,5 cm
VPE 1 Breite	13,0 cm
VPE 1 Länge	22,9 cm
VPE 1 Gewicht	1,868 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.