



Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman TET
Produkttyp	Tülle
Farbe	Grau
Menge pro Packung	Satz à 25

Zusatzmerkmale

Material	EPDM
ISO-Gewinde	M50
Äußerer Kabeldurchmesser	26...35 mm
Bohrungsdurchmesser	50,7 mm
Höhe	13 mm
Breite	20 mm
Länge	20 mm

Montage

IP-Klasse	IP67
-----------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,7 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	6,0 cm
VPE 1 Gewicht	43,9 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	9,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	28,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,1 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------