



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	FT
Kurzbezeichnung des Geräts	GV2G
Produkt- oder Komponententyp	Klemmenleiste
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Pole	3P
Kompatible Produktfamilie	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys K TeSys U

Zusatzmerkmale

[Ie] Betriebsbemessungsstrom	63 A
Montageort	35 mm DIN-Schiene
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V entspricht IEC 60947-1
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten 1 starr AWG 4 Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5...16 mm² flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5...16 mm² flexibel ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5...25 mm² starr Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5...4 mm² flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5...6 mm² starr Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 2,5...4 mm² flexibel ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 1 flexibel AWG 4
Anzugsmoment	1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten 2,2 Nm - auf Stecker
Produktgewicht	0,115 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,1 cm
VPE 1 Breite	11,9 cm
VPE 1 Länge	15,2 cm
VPE 1 Gewicht	120,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,866 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	640
VPE 3 Höhe	77,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	60,0 cm
VPE 3 Gewicht	85,85 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------