



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	HK
Produkt- oder Komponententyp	Endstück
Montagemodus	Vertikal Befestigung
Menge pro Satz	Satz á 50

Zusatzmerkmale

Breite	22 mm
Höhe	20 mm
Tiefe	15,5 mm
Produktgewicht	0,005 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7 cm
VPE 1 Breite	6 cm
VPE 1 Länge	9,6 cm
VPE 1 Gewicht	4 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	7 cm
VPE 2 Breite	6 cm
VPE 2 Länge	9,6 cm
VPE 2 Gewicht	230 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	300
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	15 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	1,573 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------