



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Kompatible Produktfamilie	Canalis KN Stromschienenverteiler
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Kompatibilität von Sammelschiene	Canalis KN Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom Ie	32 A
Schutzfunktionen	Leistungsschalter: Leitungsschutzschalter (MCB)
Montagemodus	Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweiginheit	3L+N+PE
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Geringe Energieverteilung
Geliefertes Zubehör	5 Leistungsschalter separat zu bestellen Abdeckplatte
Betriebsbemessungsspannung Ue	230-500 V abhängig vom Schutzgerät
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4,6 kV
Nennisolationsspannung Ui	400 V abhängig vom Schutzgerät 500 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Pre-wired terminal block - ISO32 - Kabel: 6 mm² flexibel Pre-wired terminal block - ISO32 - Kabel: 10 mm² fest
Tür- / Deckelöffnungsseite	Vorderseite
Abzweiginheit getrennter Modus	Durch Entfernen des Abgangsadapters
Normen	IEC 61439-6 IEC 61439-1
18 mm Einheiten	5
Breite	135 mm
Tiefe	95 mm
Höhe	165 mm
Produktgewicht	0,6 kg

Montage

Erdungssystem	TT TN-S IT
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,600 cm
VPE 1 Breite	16,600 cm
VPE 1 Länge	13,600 cm
VPE 1 Gewicht	650,000 g
VPE 2 Art	P12

VPE 2 Menge	144
VPE 2 Höhe	80,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	116,000 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------