



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KN
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Produktkompatibilität	Modulares Gerät
Nennbetriebsstrom Ie	32 A bei 35 °C
Beschreibung Abzweiginheit Sockel	Freie Auswahl
Beschreibung Abzweiginheit 2. Sockel	Freie Auswahl
Polarität Abzweiginheit	3L+N+PE
Geliefertes Zubehör	Abdeckplatte
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Geringe Energieverteilung Netzsteckdosenverteilung
Betriebsbemessungsspannung Ue	230-500 V abhängig vom Schutzgerät
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Nennisolationsspannung Ui	400 V abhängig vom Schutzgerät 500 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Schutzart	Ohne Schutz
Abzweiginheit getrennter Modus	Durch Entfernen des Abgangsadapters
Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Anzahl der 18-mm-Module	8
Breite	434 mm
Tiefe	95 mm
Höhe	165 mm
Produktgewicht	2,7 kg

Montage

Erdungssystem	TT - Stromschienenverteiler TN-S - Stromschienenverteiler TN-C - Stromschienenverteiler IT - Stromschienenverteiler TT - Abgangseinheit TN-S - Abgangseinheit IT - Abgangseinheit
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,600 cm
VPE 1 Breite	16,600 cm
VPE 1 Länge	43,500 cm

VPE 1 Gewicht	1,300 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	46
VPE 2 Höhe	80,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	86,000 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------