



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produkt- oder Komponententyp	Einspeisekasten, Verbindungsblock
Produktkompatibilität	KBB
[Ie]	25 A
Betriebsbemessungsstrom	40 A
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Netzsteckdosenverteilung Beleuchtung
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230-400 V
Steuerungstyp	Kommuniziert
Anzahl Kreise	2
Produktgewicht	640 g

Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Normen	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	20,0 cm
VPE 1 Gewicht	700,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------