



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LA4SK
Produkt- oder Komponententyp	Entstörmodul
Produktkompatibilität	LC1SK06 LP1SK06 CA2SK LC1SKGC CA3SK
Unterdrückertechnologie	Varistor (Amplitudenbegrenzung)
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Montageort	Rechte Seite
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc]	110 - 250 V AC 110 - 250 V DC
Max. Spitzenspannung	2 Uc
Produktgewicht	0,003 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-50...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	5,0 cm
VPE 1 Länge	12,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	4,0 cm
VPE 2 Breite	5,0 cm
VPE 2 Länge	12,0 cm
VPE 2 Gewicht	36,0 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	190
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	15,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	870,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------