



### Hauptmerkmale

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                         | Canalis                                                                                                                                                                                                                        |
| Kompatible Produktfamilie        | Canalis KT Stromschienenverteiler<br>Canalis KS Stromschienenverteiler                                                                                                                                                         |
| Produkt- oder Komponententyp     | Abgangseinheit                                                                                                                                                                                                                 |
| Kompatibilität von Sammelschiene | Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar<br>Steckdosen<br>Canalis KT Stromschienenverteiler mit KS Typ<br>steckbar Steckdosen                                                                                                 |
| Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub> | 100 A bei 35 °C                                                                                                                                                                                                                |
| Schutzart                        | Sicherungslasttrennschalter: für aM<br>Kontaktmesserart Sicherung, Größe 00 - 100 A<br>entspricht NF Standard<br>Sicherungslasttrennschalter: für gG<br>Kontaktmesserart Sicherung, Größe 00 - 100 A<br>entspricht NF Standard |
| Geliefertes Zubehör              | Sicherung separat zu bestellen                                                                                                                                                                                                 |
| Montagemodus                     | Steckbar mit fester Polarität                                                                                                                                                                                                  |
| Polarität Abzweiginheit          | 3L+N+PE                                                                                                                                                                                                                        |
| Farbe                            | Weiß (RAL 9001)                                                                                                                                                                                                                |

### Zusatzmerkmale

|                                                        |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteanwendung                                        | Mittlere Energieverteilung                                                                         |
| Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>              | 230-690 V abhängig vom Schutzgerät                                                                 |
| [U <sub>imp</sub> ] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 6,8 kV                                                                                             |
| Nennisolationsspannung U <sub>i</sub>                  | 690 V abhängig vom Schutzgerät                                                                     |
| Netzwerkfrequenz                                       | 50/60 Hz                                                                                           |
| Elektrische Verbindung                                 | Kupferkabelfahne - ISO63 - Kabel: 35 mm² flexibel<br>Kupferkabelfahne - ISO63 - Kabel: 50 mm² fest |
| Tür- / Deckelöffnungsseite                             | Rechts                                                                                             |
| Abzweiginheit getrennter Modus                         | Durch Öffnung der Tür                                                                              |
| Normen                                                 | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                                         |
| Gehäusematerial                                        | Kunststoff                                                                                         |
| Breite                                                 | 444 mm                                                                                             |
| Tiefe                                                  | 128 mm                                                                                             |
| Tiefe (Tür offen)                                      | 577,5 mm                                                                                           |
| Höhe                                                   | 220 mm                                                                                             |
| Produktgewicht                                         | 5 kg                                                                                               |

### Montage

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Erdungssystem  | TT<br>TN-S<br>IT          |
| Schutzart (IP) | IP55 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK08 entspricht IEC 62262 |

## Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art     | PCE        |
| VPE 1 Menge   | 1          |
| VPE 1 Höhe    | 19,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 24,000 cm  |
| VPE 1 Länge   | 45,500 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 3,591 kg   |
| VPE 2 Art     | P12        |
| VPE 2 Menge   | 25         |
| VPE 2 Höhe    | 80,000 cm  |
| VPE 2 Breite  | 80,000 cm  |
| VPE 2 Länge   | 120,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 104,000 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>                               |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                                              |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Enthält Halogene                    | Halogenfreies Produkt                                                                                                                             |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|