

Baureihe	Canalis
Kompatible Produktfamilie	Canalis KT Stromschienenverteiler Canalis KS Stromschienenverteiler
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Kompatibilität von Sammelschiene	Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen Canalis KT Stromschienenverteiler mit KS Typ steckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom Ie	63 A bei 35 °C
Schutzart	Sicherungslasttrennschalter: Diazed Sicherung, Größe E33 entspricht DIN Standard
Geliefertes Zubehör	Sicherung separat zu bestellen
Montagemodus	Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweigeinheit	3L+PEN
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Geräteanwendung	Mittlere Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung Ue	230-690 V abhängig vom Schutzgerät
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6,8 kV
Nennisolationsspannung Ui	500 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Kabelklemme - ISO63 - Kabel: 25 mm² flexibel Kabelklemme - ISO63 - Kabel: 25 mm² fest
Tür- / Deckelöffnungsseite	Rechts
Abzweigeinheit getrennter Modus	Durch Öffnung der Tür
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Gehäusematerial	Kunststoff
Breite	44 mm
Tiefe	128 mm
Tiefe (Tür offen)	545,5 mm
Höhe	202 mm
Produktgewicht	2,4 kg

Erdungssystem	TN-C
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	19,200 cm
VPE 1 Breite	24,500 cm
VPE 1 Länge	45,400 cm

VPE 1 Gewicht	3,483 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	23
VPE 2 Höhe	80,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	108,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------