Produktdatenblatt
Eigenschaften

LV432464
Fehlerstromschutz-Zusatzmodul VigiPacT für ComPacT NSX 400/630 3P, 200 VAC bis 440 VAC, 30 mA bis 30 A, Typ A



Hauptmerkmale

Baureihe	ComPacT NSX400 - 630 neue Generation ComPact NSX400 - 630
Kurzbezeichnung des Geräts	VigiPacT
Produkt- oder Komponententyp	Vigi-Erweiterung
Geräteanwendung	Verdrahtung
Kompatible Produktfamilie	ComPacT neue Generation ComPacT NSX400 neue Generation Leistungsschalter ComPacT neue Generation ComPacT NSX630 neue Generation Leistungsschalter ComPact ComPact NSX400 Leistungsschalter ComPact ComPact NSX630 Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	3P
[In] Bemessungsstrom	400 A 630 A
Erdschluss-Schutzklasse	Klasse A Klasse AC
Art der Einstellung der Rest-Erdschluss-Empfindlichkeit	Einstellbar
Erdschlussempfindlichkeit	0,03 A für Klasse A 0,1 A für Klasse A 0,3 A für Klasse A 0,5 A für Klasse A 1 A für Klasse A 3 A für Klasse A 10 A für Klasse AC 30 A für Klasse AC
Art der Einstellung der Zeitverzögerung des Rest-Erdschlusses	Einstellbar
[Δt] Einstellung der Zeitverzögerung für den Rest-Erdschluss	0 Ms 60 Ms 150 Ms 300 Ms 500 Ms 800 Ms 1,2 S 4 s

Zusatzmerkmale

Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	200 - 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Erdschlussschutz	Mit
Max. Abschaltdauer	800 ms
Überspannungskategorie	IV

Montage

Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II
Normen	IEC 60947-2

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14 cm
VPE 1 Breite	17 cm
VPE 1 Länge	19,5 cm
VPE 1 Gewicht	2,68 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	16,8 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	24
VPE 3 Höhe	41 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	79 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate