



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Harmony XVM Optimum
Zubehör / Teilkategorie	Beleuchtungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Superhelle LED
Zubehör / Zielkategorie	Signalsäule und Kompaktsignalstation
Lampenfassung	BA 15d
Signaltyp	Stetig leuchtend
Signalfarbe	Orange
[UH,nom] Nennhilfsspannung	24 V AC/DC
Leuchtdichte	900 cd/m ²
Verkauf je unteilbare Menge	1

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,009 kg
----------------	----------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	8,0 cm
VPE 1 Gewicht	14,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	48
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	1,117 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	1536
VPE 3 Höhe	75 cm
VPE 3 Breite	60 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	45,37 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------