



### Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Harmony XVM Optimum
Zubehör / Teilekategorie	Beleuchtungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Superhelle LED
Zubehör / Zielkategorie	Signalsäule und Kompaktsignalstation
Lampenfassung	BA 15d
Signaltyp	Blitzlicht
Signalfarbe	Rot
[UH,nom] Nennhilfsspannung	24 V AC/DC
Leuchtdichte	900 cd/m <sup>2</sup>
Verkauf je unteilbare Menge	1

### Zusatzmerkmale

Blitzfrequenz	1 Hz
Produktgewicht	0,009 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,6 cm
VPE 1 Breite	3,2 cm
VPE 1 Länge	3,2 cm
VPE 1 Gewicht	14,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	1,4 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---