



Hauptmerkmale

Baureihe	ComPact NS630b - 1600
Kurzbezeichnung des Geräts	Modbus COM
Produkt- oder Komponententyp	Kommunikationsmodul
Kompatible Produktfamilie	ComPact ComPact NS630b - 1600

Zusatzmerkmale

Kommunikationsnetztyp	Modbus
Montagemodus	Fixiert
Steuerungstyp	Elektrisch betätigt
Lokalisierung am Gerät	Hinter dem Steuergerät
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
Max. Versorgungsstrom	0,03 A
Höhe	90 mm
Breite	54 mm
Tiefe	58 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP40
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	7,000 cm
VPE 1 Länge	7,000 cm
VPE 1 Gewicht	1,060 kg
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,800 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	320
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	357,600 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------