



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium 28
Produkt- oder Komponententyp	Servomotor
Kurzbezeichnung des Geräts	BCH2

Zusatzmerkmale

Max. mechanische Geschwindigkeit	3000 U/min
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	220 V
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand	19,68 A
Dauermoment im Stillstand	28,65 Nm für LXM26D bei 22,9 A, 220 V, 3 Phasen 28,65 Nm für LXM28... bei 22,9 A, 220 V, 3 Phasen
Dauerleistung	4500 W
Spitzenmoment im Stillstand	71,62 Nm für LXM26D bei 22,9 A, 220 V, 3 Phasen 71,62 Nm für LXM28... bei 22,9 A, 220 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang	4500 W für LXM26D bei 22,9 A, 220 V, 3 Phasen 4500 W für LXM28... bei 22,9 A, 220 V, 3 Phasen
Nenn Drehmoment	28,65 Nm für LXM26D bei 22,9 A, 220 V, 3 Phasen 28,65 Nm für LXM28... bei 22,9 A, 220 V, 3 Phasen
Nenn Drehzahl	1500 U/Min für LXM26D bei 22,9 A, 220 V, 3 Phasen 1500 U/Min für LXM28... bei 22,9 A, 220 V, 3 Phasen
Maximaler Strom Irms	57,6 A für LXM26D bei 4,5 kW, 220 V 57,6 A für LXM28... bei 4,5 kW, 220 V
Max. Dauerstrom	22,8 A
Produktkompatibilität	LXM26D Servoantrieb Motor bei 4,5 kW, 220 V, 3 Phasen LXM28... Servoantrieb Motor bei 4,5 kW, 220 V, 3 Phasen
Wellenende	Mit Passfeder
Wellendurchmesser	35 mm
Wellenlänge	79 mm
Breite Passfeder	10 mm
Art der Rückkopplung	20-Bit-Singleturn Absolut-Encoder
Haltebremse	Ohne
Montagehalterung	Asiatischer Standardflansch
Motorflanschgröße	180 mm
Elektrische Verbindung	Stecker MIL
Drehmomentkonstante	1,46 Nm/A bei 20 °C
Gegen-EMK konstant	88 V/krpm bei 20 °C
Rotorträgheit	73,32 kg.cm²
Statorwiderstand	0,199 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität	3,8 mH bei 20 °C

Stator elektrische Zeitkonstante	19,1 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr	1200 N bei 1500 U/min
Max. Axialkraft Fa	497 N
Bremszugkraft	49,6 W
Kühlungstyp	Lüftelos mit Konvektion
Länge	235 mm
Anzahl der Motorstufen	3
Zentrieren des Bunddurchmessers	114,3 mm
Zentrierbundtiefe	4 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	13,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	200 mm
Distanzschaft Bundflansch	4 mm
Produktgewicht	23,64 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	24,5 cm
VPE 1 Breite	29,0 cm
VPE 1 Länge	58,5 cm
VPE 1 Gewicht	25,18 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen


Abmessungen des Motors



	mm	Zoll
L (ohne Haltebremse)	235	9.25
L (mit Haltebremse)	279	10.98
A	79	3.11
C	73	2.87
D	35	1.38
F	63	2.48
N	28	1.10
M	M12	
R	30	1.18
V	10	0.39
W	10	0.39
Z	169	6.65

Drehmoment/Drehzahlkurven mit 230-V-Dreiphasen-Versorgungsspannung

Servomotor mit Servoantrieb LXM28AU45●●●



- 1: Spitzendrehmoment
2: Dauerdrehmoment