



### Hauptmerkmale

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Baureihe                       | Harmony XB4                        |
| Produkt- oder Komponententyp   | Frontelement für Schlüsselschalter |
| Kurzbezeichnung des Geräts     | ZB4                                |
| Montagedurchmesser             | 22 mm                              |
| Verkauf je unteilbare Menge    | 1                                  |
| Form des Signaleinheitkopfes   | Rund                               |
| Betriebsprofil                 | Schwarz Schlüsselschalter          |
| Betriebs- Positionsinformation | 2 Positionen 90°                   |
| Typ der Verriegelung           | Spezienschlüssel                   |

### Zusatzmerkmale

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| CAD-Gesamtbreite                             | 29 mm                                   |
| CAD-Gesamthöhe                               | 29 mm                                   |
| CAD-Gesamttiefe                              | 72 mm                                   |
| Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger | 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m |
| Mechanische Lebensdauer                      | 1000000 Zyklen                          |
| Gerätedarstellung                            | Grundelement                            |

### Montage

|                                  |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschichtung                     | TH                                                                                                                                                                     |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                                                                                                                                                            |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...70 °C                                                                                                                                                            |
| Überspannungskategorie           | Klasse I entspricht IEC 60536                                                                                                                                          |
| Schutzart (IP)                   | IP69K entspricht IEC 60529                                                                                                                                             |
| Vibrationsfestigkeit             | 5 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6                                                                                                                          |
| Stoßfestigkeit                   | 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27<br>50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27 |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Gewicht | 0,001 g |

### Nachhaltigkeit

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie              | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei                 | Ja                                                      |
| RoHS-Richtlinie für China       | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>                                      |
| Umweltproduktdeklaration        | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                     |
| Kreislaufwirtschafts-Profil     | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                |

Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|