



## Hauptmerkmale

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Baureihe                     | Harmony XB4                        |
| Produkt- oder Komponententyp | Frontelement für Schlüsselschalter |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | ZB4                                |
| Montagedurchmesser           | 22 mm                              |
| Verkauf je unteilbare Menge  | 1                                  |
| Form des Signaleinheitkopfes | Rund                               |
| Betriebsprofil               | Schwarz Schlüsselschalter          |
| Typ der Verriegelung         | Spezialschlüssel                   |

## Zusatzmerkmale

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| CAD-Gesamtbreite                             | 29 mm                                   |
| CAD-Gesamthöhe                               | 29 mm                                   |
| CAD-Gesamttiefe                              | 72 mm                                   |
| Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger | 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m |
| Mechanische Lebensdauer                      | 1000000 Zyklen                          |
| Gerätedarstellung                            | Grundelement                            |

## Montage

|                                  |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschichtung                     | TH                                                                                                                                                                     |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                                                                                                                                                            |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...70 °C                                                                                                                                                            |
| Überspannungskategorie           | Klasse I entspricht IEC 60536                                                                                                                                          |
| Schutzart (IP)                   | IP69K entspricht IEC 60529                                                                                                                                             |
| Vibrationsfestigkeit             | 5 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6                                                                                                                          |
| Stoßfestigkeit                   | 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27<br>50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27 |

## Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Gewicht | 0,001 g |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                   |
| REACH-Verordnung                    | REACH-Deklaration                                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                      |
| RoHS-Richtlinie für China           | RoHS-Erklärung Für China                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | Ja                                                      |

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umweltproduktdeklaration    |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>       |
| Kreislaufwirtschafts-Profil |  <a href="#">Entsorgungsinformationen</a> |

Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|