



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--------------|
| Produktsortiment | Acti9 |
| Produkt- oder Komponententyp | Schaltanlage |

Zusatzmerkmale

| | |
|-----------------------------|--|
| Kompatible Produktfamilie | Acti9 Acti 9 IC IC100 Dämmerungsschalter Acti9 Acti 9 IC IC2000 Dämmerungsschalter Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ programmable twilight switch with time switch function |
| Kabellänge | 50 m |
| Einstellung der Lichtstärke | 2...2000 lux |
| Montageort | Innenraum |
| Höhe | 72 mm |
| Durchmesser | 29 mm |
| Produktgewicht | 17,5 g |
| Marktsegment | Gebäude Kleingewerbe |
| Kompatibilitätscode | Schaltanlage |

Montage

| | |
|--|-----------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...70 °C |
| Umgebungslufttemperatur für Lagerung / Transport | -40...70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 100 % |
| Schutzart (IP) | IP66 Frontseite IP40 Rückseite |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 3,5 cm |
| VPE 1 Breite | 8,0 cm |
| VPE 1 Länge | 11,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 21,0 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 10,5 cm |
| VPE 2 Breite | 12,0 cm |
| VPE 2 Länge | 19,5 cm |
| VPE 2 Gewicht | 285,0 g |
| VPE 3 Art | S03 |
| VPE 3 Menge | 60 |

| | |
|---------------|----------|
| VPE 3 Höhe | 30,0 cm |
| VPE 3 Breite | 30,0 cm |
| VPE 3 Länge | 40,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 2,259 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|