



### Hauptmerkmale

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Produktsortiment             | Acti9                  |
| Produkt- oder Komponententyp | Aufbaulichtfänger      |
| Funktion verfügbar           | Waagrecht orientierbar |

### Zusatzmerkmale

|                             |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatible Produktfamilie   | Acti9 Acti 9 IC IC100 Dämmerungsschalter<br>Acti9 Acti 9 IC IC2000 Dämmerungsschalter<br>Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ programmable twilight switch with time switch function |
| Kabellänge                  | 50 m                                                                                                                                                                     |
| Einstellung der Lichtstärke | 2...2000 lux                                                                                                                                                             |
| Montageort                  | Im Freien                                                                                                                                                                |
| Höhe                        | 95 mm                                                                                                                                                                    |
| Breite                      | 48 mm                                                                                                                                                                    |
| Tiefe                       | 45 mm                                                                                                                                                                    |
| Produktgewicht              | 40,5 g                                                                                                                                                                   |
| Marktsegment                | Gebäude<br>Kleingewerbe                                                                                                                                                  |
| Kompatibilitätscode         | Aufbaulichtfänger                                                                                                                                                        |

### Montage

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb                  | -40...70 °C |
| Umgebungslufttemperatur für Lagerung / Transport | -40...70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit                        | 100 %       |
| Schutzart (IP)                                   | IP55        |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 5 cm    |
| VPE 1 Breite  | 6,5 cm  |
| VPE 1 Länge   | 10 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 54 g    |
| VPE 2 Art     | BB1     |
| VPE 2 Menge   | 10      |
| VPE 2 Höhe    | 10,5 cm |
| VPE 2 Breite  | 12 cm   |
| VPE 2 Länge   | 20 cm   |
| VPE 2 Gewicht | 606 g   |
| VPE 3 Art     | S03     |
| VPE 3 Menge   | 60      |

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 3 Höhe    | 30 cm    |
| VPE 3 Breite  | 30 cm    |
| VPE 3 Länge   | 40 cm    |
| VPE 3 Gewicht | 4,184 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                               |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                                              |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         |  <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                        |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|