



Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman TET
Produkttyp	Tülle
Farbe	Grau
Menge pro Packung	Satz á 50

Zusatzmerkmale

Material	EPDM
ISO-Gewinde	M32
Äußerer Kabeldurchmesser	14...20 mm
Bohrungsdurchmesser	32,4 mm
Höhe	30 mm
Breite	48 mm
Länge	48 mm

Montage

IP-Klasse	IP67
-----------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	3,8 cm
VPE 1 Länge	3,8 cm
VPE 1 Gewicht	12,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	25,0 cm
VPE 2 Breite	16,0 cm
VPE 2 Länge	7,0 cm
VPE 2 Gewicht	625,0 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	850
VPE 3 Höhe	40,0 cm
VPE 3 Breite	32,0 cm
VPE 3 Länge	30,0 cm
VPE 3 Gewicht	11,082 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------