



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Baureihe	Thorsman Hand Light
Produkt- oder Komponententyp	Beleuchtung
Lichtquelle	LED

Zusatzmerkmale

Installationstyp	Außeneinsatz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	3,7 V
Betriebsleistung in W	3 W
Batterietyp	1,5 AH x Lithium 3,7 V 3 h 8 Std
Lichtfluss	280 lm
Farbtemperatur	6000...7000 K
Material	Kunststoff
Produktgewicht	155 g

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK07
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,5 cm
VPE 1 Breite	4 cm
VPE 1 Länge	8 cm
VPE 1 Gewicht	225 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	27
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	6,39 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	432
VPE 3 Höhe	75 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	110,74 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------