



Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine 50
Produkttyp	Kabelsteckverbinder
Zusätzliche Information	Nicht montiert
Farbe	Weiß
Mengenpaket 1 / Einheit	10 Stück

Zusatzmerkmale

Schnittstelle	GST 15i5 Buchse
Rating	16 A - 250/400 V
Produktmaterial	PA (Polyamid)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubverbindung
Geeignet für	0,5...2,5 Mm ² , 7,8...13,5 mm, feindrätig 0,5...2,5 mm ² , 7,8...13,5 mm, fest
Länge	78 mm
Höhe	15 mm
Breite	32 mm


Montage

Betriebstemperatur	-5...40 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,6 cm
VPE 1 Breite	3,3 cm
VPE 1 Länge	6,8 cm
VPE 1 Gewicht	22 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	3,5 cm
VPE 2 Breite	20 cm
VPE 2 Länge	30 cm
VPE 2 Gewicht	265 g
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	150
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	40 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	5,374 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------