



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	Adapter
Farbton	Aluminiummetallic
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Beschriftung Kennzeichnung Klemmenleiste Zugentlastung Schutzabdeckung
Produktkompatibilität	Doppel-Slave-Ausgang CYB-PS
Steckertyp	Klemmenleiste einschieben
Material	PC/ABS
Länge	37 mm
Höhe	84 mm
Breite	41 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,3 cm
VPE 1 Breite	8,8 cm
VPE 1 Länge	11,5 cm
VPE 1 Gewicht	40,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	12,6 cm
VPE 2 Breite	10,4 cm
VPE 2 Länge	26,2 cm
VPE 2 Gewicht	444,0 g
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	3240
VPE 3 Höhe	114,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm

VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	168,448 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------