



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Kabelkanal
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Kompatible Produktfamilie	Spacial S3D Spacial CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Geräteaufbau	Ohne Deckel
Menge pro Satz	Satz à 8

Zusatzmerkmale

Farbe	Grau (RAL 7030)
Befestigungsmodus	Durch Schrauben Klipphalterung
Material	PVC (Polyvinylchlorid)
Höhe	75 mm
Länge	2000 mm
Breite	50 mm
Produktgewicht	0,88 kg
Gesamtzahl der Drähte	240

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
Flammenfestigkeit	V-0 entspricht UL 94
Feuerbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 60695-2-1/1
Normen	DIN 43659 VDE 0660 VDE 0506

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	200,0 cm
VPE 1 Gewicht	852,0 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	512
VPE 2 Höhe	115,0 cm
VPE 2 Breite	200,5 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	448,0 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	8
VPE 3 Höhe	10,5 cm
VPE 3 Breite	14,0 cm

VPE 3 Länge	200,5 cm
VPE 3 Gewicht	7,0 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------