



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaste
Kurzbezeichnung des Geräts	K
Zusätzliche Informationen für den Bediener	Metal guard

Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Metall
Montagedurchmesser	30 mm
Lichtquelle	Ohne
Versorgung des Leuchtmittels	Ohne Versorgung
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Wechslerkontakt
[Ie] Betriebsbemessungstrom	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Betrieb der Kontakte	Standard
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Gelb
Betriebsprofil	Bündig
Operatortyp	Rückstellung
Größe	30 mm

Montage

Produktzertifizierungen	NEMA[RETURN]CE[RETURN]UL-gelistete Datei E42259 CCN NKKR[RETURN]CSA LR 25490 Klasse 3211 03
Schutzart (NEMA)	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,826 cm
VPE 1 Breite	5,588 cm
VPE 1 Länge	9,144 cm
VPE 1 Gewicht	131,542 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------