



Hauptmerkmale

Baureihe	OsiSense XC
Name der Reihe	Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts	XCRZ
Produktkompatibilität	XCKMR XCKVR XCRB XCRA
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Kantstange Metall Vierk.-Stange 6 mm, L = 200 mm
Schalterbetätigung	Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriechung
Positivöffnung	Mit

Zusatzmerkmale

Zugehöriges Komplettprodukt	XCRB12 XCRA15 XCRB55 XCRA12 XCRA51 XCRB52 XCKMR54D1H29 XCKMR24SR1H29 XCRA55 XCRA52 XCKMR54D2 XCRB51 XCKVR44D2H29 XCRB11 XCKVR24SR1H29 XCKVR54D1H29 XCKVR54D2H29 XCKMR54D2H29 XCRA11 XCKVR44D1H29 XCRB15 XCKMR44D1H29 XCKMR54D1 XCKMR44D2H29
Produktgewicht	0,019 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,7 cm
VPE 1 Breite	0,7 cm
VPE 1 Länge	20,0 cm
VPE 1 Gewicht	22,0 g

VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	1,325 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------