



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman UFB
Produkt- oder Komponententyp	Bodentank
Installationssystem für die Verkabelung	Bodendose
Art des Bodens	Hohlraumboden Estrich Doppelboden
Form der Bodendose	Rund
Geräteanwendung	Trockene Umgebung
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Gitter Einbaurahmen Deckel
Material	PA (Polyamid) 6 PA/ABS Stahlblech
Durchmesser	329 mm
Höhe	64 mm


Montage

Normen	DIN VDE 0634 Teil 1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,200 cm
VPE 1 Breite	33,800 cm
VPE 1 Länge	35,600 cm
VPE 1 Gewicht	2908,000 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	54
VPE 2 Höhe	99,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	206,548 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
