



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman UFB
Produkt- oder Komponententyp	Verriegelungs-Bausatz
Art des Bodens	Hohlraumboden Estrich Doppelboden
Form der Bodendose	Quadratisch Rechteckig
Zielort Produkt	Bodentank
Farbton	Grau
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	PA (Polyamid)
Länge	35 mm
Höhe	27 mm
Breite	36 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	11,0 cm
VPE 1 Länge	14,0 cm
VPE 1 Gewicht	17,0 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	11,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,687 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	5600
VPE 3 Höhe	95,5 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	106,472 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
