



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman UFB
Art des Bodens	Estrich Hohlraumboden
Form der Bodendose	Rechteckig
Zielort Produkt	Bodentank
Farbton	Weiß
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Material	EPS (Extended Polystyrene)
Durchmesser	305 mm
Höhe	120 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,9 cm
VPE 1 Breite	30,3 cm
VPE 1 Länge	30,3 cm
VPE 1 Gewicht	112,0 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------