



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman INKA
Produkt- oder Komponententyp	Wandkragen
Dimension des Lichtwellenleiters	123 x 72 mm
Material der Kabelkanäle	Aluminium
Zielort Produkt	Kanal INKA
Farbton	Weiß (NCS 0402-B91G)
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Länge	142 mm
Höhe	253 mm

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,6 cm
VPE 1 Breite	14,9 cm
VPE 1 Länge	28,3 cm
VPE 1 Gewicht	66,0 g

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------