



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	VDI-Montageset
Gerätedarstellung	Abgewinkelt
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Abdeckung Montagerahmen Beschriftung Kennzeichnung
Montagemodus	Aufputzmontage
Montagehalterung	Wandmontage
Produktbestimmung	VDI-Anschlussset
Material	PC/ABS ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril)
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Länge	84 mm
Höhe	84 mm
Breite	40 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,100 cm
VPE 1 Breite	17,200 cm
VPE 1 Länge	23,100 cm
VPE 1 Gewicht	34,000 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------