



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman TTI
Produkt- oder Komponententyp	Wandrahmen
Dimension des Lichtwellenleiters	161 x 72 mm
Material der Kabelkanäle	Kunststoff Aluminium
Zielort Produkt	Kanal TEK Kanal INKA
Farbton	Weiß (RAL 9010)
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Länge	140 mm
Höhe	231 mm
Breite	25 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	23,1 cm
VPE 1 Breite	14,0 cm
VPE 1 Länge	2,5 cm
VPE 1 Gewicht	67,2 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	30,8 cm
VPE 2 Breite	39,8 cm
VPE 2 Länge	59,4 cm
VPE 2 Gewicht	4,528 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	600
VPE 3 Höhe	102,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	66,336 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
