

### Hauptmerkmale

Bereich	Thorsman
Produktname	Thorsman POL
Produkt- oder Komponententyp	Energiesäule
Form	Oval
Art der Deckensäule	Eine Steckdosenbox
Gerätedarstellung	Leer
Gelieferte Ausrüstung	2000 mm Kabelschlauch
Farbton	Natürlich
Menge pro Satz	Satz à 1
Einstellung	Höhenverstellbar: 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt	1793 mm <sup>2</sup>
Fachaufteilung	1 Kammer

### Zusatzmerkmale

Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule	Eloxiert
Art der Befestigung der Deckensäule	Freistehend
Größe der Frontöffnung	80 mm
Material	Aluminium eloxiert
Länge	89 mm
Höhe	2465 mm
Breite	100 mm
Abdeckungstyp	1 geschlossene Abdeckung cover 80 mm in Aluminium eloxiert

### Montage

Normen	SS 424 10 32 : 1989 PrEN 50085-2-4
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C
Schutzart (IP)	IP30

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Gewicht	13 kg

### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------