



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	VDI-Montageset
Gerätedarstellung	Flach
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Beschriftung Kennzeichnung Abdeckung Montagerahmen
Montagemodus	Aufputzmontage
Montagehalterung	Wandmontage
Produktbestimmung	VDI-Anschlussset
Material	ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril) PC/ABS
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Länge	84 mm
Höhe	84 mm
Breite	13,5 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,3 cm
VPE 1 Breite	10,8 cm
VPE 1 Länge	11,4 cm
VPE 1 Gewicht	32,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,042 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------