



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	Blindabdeckung
Geliefertes Zubehör	Label holder
Farbton	Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz	Satz à 10

### Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	2
Produktkompatibilität	Miniklinke Panduit MINI-COM Panduit MINI-COM Optobuchse
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	PC/ABS
Länge	66 mm
Höhe	21 mm
Breite	32 mm

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
Schutzart (IP)	IP20

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,1 cm
VPE 1 Breite	3,2 cm
VPE 1 Länge	6,6 cm
VPE 1 Gewicht	6 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	300
VPE 2 Höhe	15,6 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	39,8 cm
VPE 2 Gewicht	2,248 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	12000
VPE 3 Höhe	91 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	101,92 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------