



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	VDI-Montageset
Gerätedarstellung	Flach
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz	Satz à 1
Marktsegment	Kleingewerbe

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Beschriftung Kennzeichnung Montagerahmen Abdeckung
Montagemodus	Aufputzmontage
Montagehalterung	Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
Produktbestimmung	Mosaic low voltage socket
Material	PC/ABS
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Länge	84 mm
Höhe	84 mm
Breite	25 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,300 cm
VPE 1 Breite	17,100 cm
VPE 1 Länge	23,200 cm
VPE 1 Gewicht	40,000 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------