




### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman POL
Produkt- oder Komponententyp	Deckenrahmen
Zielort Produkt	Für Servicepol Wandmontage POL-W1
Farbton	Weiß (NCS 0402-B91G)
Befestigungsmodus	Selbstklebend
Material	PS (Polystyrol)
Menge pro Satz	Satz à 1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15...60 °C
Schutzart (IP)	IP40
Länge	160 mm
Höhe	1 mm
Breite	74 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,9 cm
VPE 1 Breite	11,5 cm
VPE 1 Länge	17,3 cm
VPE 1 Gewicht	12,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	276,0 g

### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.