



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Anschlussset
Farbton	Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Endstück Beschriftung Zugentlastung Kennzeichnung
[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Anzahl Steckdosen	3 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung
Position der Erdungslasche	37° Erdungskabelschuh
Geräteanschluss	Kombiniert mit Slave-Steckdose
Anschlüsse - Klemmen	Einschieben
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	PC/ABS
Länge	142 mm
Höhe	84 mm
Breite	50 mm

### Montage

Normen	IEC 60884-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C
Schutzart (IP)	IP20

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,800 cm
VPE 1 Breite	12,000 cm
VPE 1 Länge	19,500 cm
VPE 1 Gewicht	186,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,236 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------