



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Cable end
Kabelendengröße	Mittel
Normen	NF C 63-023
Verpackungstyp	Spender
Menge pro Satz	5 Sätze von 100
Kabel-Querschnitt	1 mm ²

Zusatzmerkmale

Kabelendentyp	Doppelader
Zusätzliche Informationen	Without marker tag holder
Farbe	Rot
Blendenmaterial	Halogenfreier Kunststoff
Leitungswerkstoff	Kupfer entspricht ISO 1337
Anzahl der Kabel	2
AWG-Messgerät	AWG 18
Frontringabmessungen	Ø 3,4 x 5,4 mm
Rohrdurchmesser	2,25 mm
Länge	15 mm
Rohrlänge	8 mm
Produktgewicht	0,14 kg

Montage

Produktzertifizierungen	cCSAus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...105 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,400 cm
VPE 1 Breite	0,400 cm
VPE 1 Länge	1,400 cm
VPE 1 Gewicht	0,200 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	500
VPE 2 Höhe	13,100 cm
VPE 2 Breite	7,000 cm
VPE 2 Länge	12,500 cm
VPE 2 Gewicht	139,000 g
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	20000

VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	40,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	6,399 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------