



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman POS
Produkt- oder Komponententyp	Energiesäule
Art der Deckensäule	Zweiseitig
Gerätedarstellung	Leer
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule	Pulverbeschichtet
Art der Befestigung der Deckensäule	Freistehend
Größe der Frontöffnung	80 mm
Farbton	Weiß (NCS 0402-B91G)
Material	Aluminium
Menge pro Satz	Satz à 1
Länge	154 mm
Höhe	672 mm
Breite	164 mm

Zusatzmerkmale

Einstellung	Fest:
Abdeckungstyp	2 geschlossene Abdeckung cover 80 mm in Aluminium beschichtet
Farbton der Abdeckplatte	Weiß (RAL 9010)
Nutzbarer Querschnitt für Kabel	10942 mm ²
Fachaufteilung	2 Kammern

Montage

Normen	SS 424 10 32
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15...60 °C
Schutzart (IP)	IP30

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,0 cm
VPE 1 Breite	28,5 cm
VPE 1 Länge	67,5 cm
VPE 1 Gewicht	2,9 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------