



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Anschlussset
Gelieferte Ausrüstung	Wieland Stecker/Buchse Installationskoppler
Farbton	Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Kennzeichnung Endstück Zugentlastung Beschriftung
[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Anzahl Steckdosen	3 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung
Position der Erdungslasche	37° Erdungskabelschuh
Anzahl von Kabeln	2 30 cm, 3 2,5 mm ² Draht
Geräteanschluss	Kombiniert mit Slave-Steckdose
Anschlüsse - Klemmen	Einschieben
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	PC/ABS
Länge	142 mm
Höhe	84 mm
Breite	50 mm

Montage

Normen	IEC 60884-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,600 cm
VPE 1 Breite	15,200 cm
VPE 1 Länge	24,200 cm
VPE 1 Gewicht	336,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	16,100 cm

VPE 2 Breite	31,000 cm
VPE 2 Länge	41,600 cm
VPE 2 Gewicht	3744,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------