



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman TTP
Produkt- oder Komponententyp	Trennprofil
Zielort Produkt	Base profile POL-PB10 Base profile POL-PB20
Farbton	Weiß
Menge pro Satz	Satz à 25

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Länge	50 mm
Höhe	500 mm
Breite	49 mm


Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15...60 °C
Schutzart (IP)	IP40

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	5,2 cm
VPE 1 Länge	50,0 cm
VPE 1 Gewicht	103,0 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	600
VPE 2 Höhe	105,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	95,552 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------