



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	Montagerahmen
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Installationsbox c/c 60 mm Mini-Kabelkanäle
Zielort Produkt	CYB-BK Montage-Kit
Anzahl der Reihen	1fach
Befestigungsmodus	Schraubbefestigung
Material	PC/ABS
Länge	90 mm
Höhe	90 mm
Breite	23 mm

Montage


Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,700 cm
VPE 1 Breite	17,200 cm
VPE 1 Länge	23,100 cm
VPE 1 Gewicht	26,000 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------
