



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	Montagerahmen
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Wandmontage
Zielort Produkt	CYB-BK Montage-Kit CYB-AD1 Montagerahmen
Anzahl der Reihen	1fach
Befestigungsmodus	Schraubbefestigung
Material	PC/ABS
Länge	90 mm
Höhe	90 mm
Breite	42 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	13,400 cm
VPE 1 Länge	16,700 cm
VPE 1 Gewicht	38,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	29,600 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	29,800 cm
VPE 2 Gewicht	2,518 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	1200
VPE 3 Höhe	101,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	74,748 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------