



### Hauptmerkmale

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Baureihe                     | Thorsman             |
| Produktname                  | Thorsman CYB         |
| Produkt- oder Komponententyp | Blindabdeckung       |
| Geliefertes Zubehör          | Label holder         |
| Farbton                      | Weiß (NCS 0701-G46Y) |
| Menge pro Satz               | Satz à 10            |

### Zusatzmerkmale

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Anzahl der Steckdosen | 1                 |
| Produktkompatibilität | Anschluss SUB-D 9 |
| Befestigungsmodus     | Schnappmontage    |
| Montagemodus          | Kanalmontage      |
| Material              | PC/ABS            |
| Länge                 | 66 mm             |
| Höhe                  | 12 mm             |
| Breite                | 32 mm             |

### Montage

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...80 °C |
| Schutzart (IP)                  | IP20        |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 1,2 cm   |
| VPE 1 Breite  | 3,2 cm   |
| VPE 1 Länge   | 6,5 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 4,0 g    |
| VPE 2 Art     | BAG      |
| VPE 2 Menge   | 10       |
| VPE 2 Höhe    | 5,5 cm   |
| VPE 2 Breite  | 11,5 cm  |
| VPE 2 Länge   | 17,0 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 58,0 g   |
| VPE 3 Art     | S02      |
| VPE 3 Menge   | 300      |
| VPE 3 Höhe    | 15,0 cm  |
| VPE 3 Breite  | 30,0 cm  |
| VPE 3 Länge   | 40,0 cm  |
| VPE 3 Gewicht | 2,016 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|