



### Hauptmerkmale

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Baureihe                     | Thorsman            |
| Produktname                  | Thorsman CYB        |
| Produkt- oder Komponententyp | Steckdose           |
| Gerätedarstellung            | Anschlussset        |
| Gelieferte Ausrüstung        | Einschieben Adapter |
| Farbton                      | Weiß (RAL 9010)     |
| Menge pro Satz               | Satz à 1            |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Geräteaufbau                    | Schutzabdeckung<br>Endstück<br>Zugentlastung |
| [In] Bemessungsstrom            | 16 A                                         |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V                                        |
| Anzahl Steckdosen               | 2 2P + E mit Rollläden, Seitenerdung         |
| Position der Erdungslasche      | 37° Erdungskabelschuh                        |
| Geräteanschluss                 | In Slave-Steckdose stecken                   |
| Befestigungsmodus               | Schnappmontage                               |
| Material                        | PC/ABS                                       |
| Länge                           | 145 mm                                       |
| Höhe                            | 84 mm                                        |
| Breite                          | 39 mm                                        |

### Montage

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Normen                          | IEC 60884-1 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...40 °C |
| Schutzart (IP)                  | IP20        |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 5,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 12,400 cm |
| VPE 1 Länge   | 17,500 cm |
| VPE 1 Gewicht | 134,000 g |
| VPE 2 Art     | CAR       |
| VPE 2 Menge   | 10        |
| VPE 2 Höhe    | 14,900 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,700 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,500 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,718 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>       |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|