

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Bereich | Thorsman |
| Produktname | Thorsman POL |
| Produkt- oder Komponententyp | Energiesäule |
| Form | Oval |
| Art der Deckensäule | Eine Steckdosenbox |
| Gerätedarstellung | Leer |
| Gelieferte Ausrüstung | 2000 mm Kabelschlauch |
| Farbton | Natürlich |
| Menge pro Satz | Satz à 1 |
| Einstellung | Höhenverstellbar: 2000 mm |
| Nutzbarer Querschnitt | 1793 mm ² |
| Fachaufteilung | 1 Kammer |

Zusatzmerkmale

| | |
|---|--|
| Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule | Eloxiert |
| Art der Befestigung der Deckensäule | Freistehend |
| Größe der Frontöffnung | 80 mm |
| Material | Aluminium eloxiert |
| Länge | 89 mm |
| Höhe | 2465 mm |
| Breite | 100 mm |
| Abdeckungstyp | 1 geschlossene Abdeckung cover 80 mm in Aluminium eloxiert |


Montage

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Normen | SS 424 10 32 : 1989 PrEN 50085-2-4 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...40 °C |
| Schutzart (IP) | IP30 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Gewicht | 13 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie | Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope |
| Umweltproduktdeklaration |  Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|