



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	CEE-Stecksocket
Gerätedarstellung	Gerätekit
Farbton	Grau/rot
Standardabweichung des Ausgangs	CEE 416-6
Geliefertes Zubehör	4 x Schrauben
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Rahmen Beschriftung
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	440 V
[In] Bemessungsstrom	16 A
Montagehalterung	MIB-A1 CEE60-Installationsbox
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Material	PC (Polykarbonat)
Länge	82 mm
Höhe	82 mm
Breite	70 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,3 cm
VPE 1 Breite	12,9 cm
VPE 1 Länge	18,7 cm
VPE 1 Gewicht	198,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,268 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------