



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	Montagekasten
Farbton	Weiß (NCS 0502-Y)
Geliefertes Zubehör	4 Schraubensäulen M3,5
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Kabeleinführung	6 Kabeleinführungen Durchmesser: 16 mm
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	PC (Polykarbonat)
Länge	84 mm
Höhe	79 mm
Breite	32 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	8,200 cm
VPE 1 Gewicht	28,000 g
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	3360
VPE 2 Höhe	106,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	109,440 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------