



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	Blindabdeckung
Geliefertes Zubehör	Label holder
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz	Satz à 10
Marktsegment	Kleingewerbe

### Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	2
Produktkompatibilität	Miniklinke Panduit MINI-COM Panduit MINI-COM Optobuchse
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Montagemodus	Kanalmontage
Material	PC/ABS
Länge	66 mm
Höhe	21 mm
Breite	32 mm

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
Schutzart (IP)	IP20

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,1 cm
VPE 1 Breite	3,2 cm
VPE 1 Länge	6,6 cm
VPE 1 Gewicht	6,0 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	4,6 cm
VPE 2 Breite	15,8 cm
VPE 2 Länge	17,3 cm
VPE 2 Gewicht	62,0 g

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------